

Kontorstrapetsen

BRUKSANVISNING



ALLMÄNT

För att undvika skador i samband med hantering och användning av Kontorstrapetsen, ska denna bruksanvisning läsas igenom noga.

INNEHÅLL

Kontorstrapetsen inkl. tillhörande skylt. Artikel: KT.L63.2016 & KT.L40.2016

- 1x Monteringsbalk inkl. 2 st fastmonterade fästbeslag med ögla & bult
Mått monteringsbalk i cm: L.68 x H.10 x Tj.4,8
- 3x Skruv för fäste av monteringsbalk på vägg
- 3x Bricka för monteringskruv
- 1 par Läderremmar med sydd armering
- 1x Trapetspinne. Mått i cm: L.66,3 x D.3,6
- 1x Skylt. Mått i cm: L.42 H.14,5
- 2x Skruv för fäste av skylt på vägg
- 2x Bricka för skruv- fäste av skylt på vägg

Remmarna finns i 2 st standardlängder:

Lång rem L.63cm med 7 st ställhål för höjdregering (KT.L63.2016).

Kort rem L.40cm med 4 st ställhål för höjdregering (KT.L40.2016).

Produktens vikt exklusive emballage: 4,5kg.

MATERIAL

Monteringsbalk: Vitlackerad furu, vattenbaserad lack.

Remmar: Smort naturellt vegetabiliskt garvat läder från Tärnsjö Garveri.

Remmarna är förstärkta med armering i form av fastsydd canvas på lädrets baksida.

Trapetspinne: Klarlackerad massiv björk.

Fästbeslag (monterad på monteringsbalk): Galvaniserat stål.

Skylt: Vitlackerad MDF med screentryck.

Skötselanvisning: Kontorstrapetsen rengöres regelbundet vid behov, torkas av först av med torr trasa därefter fuktig trasa om så behövs. Fläckar på trä tas bort med ljummen tvållösning. Om läder börjas kännas torrt p.g.a. mycket solljus eller ålder, återfettas det med läderbalsam Tiptop från Tärnsjö Garveri AB.

HANTERING

Kontrollera produkten före användning. Läs produktbeskrivningen.

Produkten fordrar montering.

Max. belastning 110 kg (säkerhetsfaktor 3).

Reparera aldrig själv produkten, trasig produkt får inte användas.

sida 1 av 2



Kontorstrapetsen

PLACERING

Fackmannamässig montering på vägg eller pelare inomhus.
Kontorstrapetsens balk monteras i betongvägg med bifogad skruv och bricka.
Plugg för skruvar väljs fackmannamässigt.
Vid montering i gipsvägg måste vägg förstärkas enligt sakkunnig.
Rekommenderad höjd från golv till centrum monteringsbalk ca 220cm.

Remmar träs runt monteringsbalkens fästbeslag och låses samt höjdregeras med spännen. Trapetspinne sticks in i remmarnas öglor och rem ligger då i pinnens utfrästa spår.

Skylt monteras i närhet av trapetspinne.
Använd bifogad skruv och bricka och skruva genom skyltens förborrade hål.

Tillverkaren tar inte ansvar för montering eller skador som uppkommer p.g.a. Kontorstrapetsens montering.

EGENSKAPER

Skall endast användas för att sträcka ut musklerna, annat användningsområde rekommenderas ej.
Remmarnas längd kan justeras beroende på stretchövning och brukarens längd.
Barn får ej använda produkten utan vuxens överinseende.

STANDARD

Kontorstrapetsen uppfyller kraven på hållfasthet enligt delar av SS-EN ISO 20957-1:2013, Stationära träningsredskap – Del 1: Generella säkerhetskrav och provningsmetoder. Resultatet av provningen visar att den maximala belastningen som redskapet kan märkas medbegränsas till 110 kg (säkerhetsfaktor 3).

Användningsklasser: 4.3.1 Klass S och 4.3.2 Klass H

Användningsklasser: 4.3.1 Klass S (Studio): professionellt och/eller kommersiellt bruk. OBS Sådan stationära träningsredskap är avsedd att användas i utbildningsområden organisationer såsom idrottsföreningar, skolor, hotell, klubbar och studios, där tillgång och kontroll är särskilt regleras av ägaren (person som har det juridiska ansvaret).

4.3.2 Klass H (Hem): hemmabruk.

OBS Sådan stationära träningsredskap är avsedd att användas i privata hem där tillgång till den utrustning regleras av ägaren (person som har det juridiska ansvaret).

DESIGN Margreth Dahlqvist & Catarina von Matern. Made in Sweden.

TILLVERKARE

Trapets Arkitektur & Design AB
Klintvägen 24
141 71 Segeltorp
T: +46 70 740 22 00

sida 2 av 2

